

Apple Watch Series 7 - מפרט טכני



תכונות

- 5 מערכות ניווט לווייני GNSS מצפן
- מד גובה פועל-תמידית
- חיישן למדידת חמצן בדם (יישומון "חמצן בדם")¹
- חיישן דופק חשמלי (יישומון "אק"ג")²
- חיישן דופק אופטי דור 3
- קריאת מצוקה³
- שיחת חירום בינלאומית⁴
- מד תאוצה עד 32 כוחות ג' עם זיהוי נפילה
- ג'ירוסקופ
- חיישן תאורת סביבה
- רמקול
- מיקרופון
- תמיכה ב-Apple Pay
- GymKit
- נפח איחסון 32GB
- גב קרמי בשילוב קריסטל ספיר

צג

■ 45 מ"מ

396 על 484 פיקסלים
שטח תצוגה 1143 מ"מ רבוע

■ 41 מ"מ

352 על 430 פיקסלים
שטח תצוגה 904 מ"מ רבוע

■ צג רטינה LTPO OLED דלוק-תמידית

בהירות מקסימלית של 1000 ניטים

גימורים

GPS + סלולר

■ אלומיניום

- כחול כהה (Midnight)
- כסוף (Starlight)
- ירוק
- כחול
- אדום (PRODUCT)^{RED}

■ פלדת אל-חלד

- כסף
- גרפיט
- זהב

GPS

■ אלומיניום

- כחול כהה (Midnight)
- כסוף (Starlight)
- ירוק
- כחול
- אדום (PRODUCT)^{RED}

שעוני Nike קיימים באלומיניום בלבד בצבעים כחול כהה (Midnight) ו-כסוף (Starlight).

מידות	שבב
41 מ"מ	<ul style="list-style-type: none"> ■ S7 כפול-ליבה בארכיטקטורת 64-bit ■ W3 שבב תקשורת אלחוטית של אפל ■ שבב U1 שבב תקשורת אלחוטית בפס רחב במיוחד (UltraWide)
45 מ"מ	<ul style="list-style-type: none"> ■ גובה: 41 מ"מ ■ רוחב: 35 מ"מ ■ עומק: 10.7 מ"מ
45 מ"מ	<ul style="list-style-type: none"> ■ גובה: 45 מ"מ ■ רוחב: 38 מ"מ ■ עומק: 10.7 מ"מ
משקל מארז (ללא רצועה)	<ul style="list-style-type: none"> ■ קישוריות ■ UMTS ו-LTE בדגמי GPS + סלולר בלבד ■ Wi-Fi 802.11b/g/n ברשתות 2.4 ו-5 ג'יגה-הרץ ■ Bluetooth 5.0
41 מ"מ	
45 מ"מ	
45 מ"מ	<ul style="list-style-type: none"> ■ כוח ■ סוללת ליתיום-יון מובנית נטענת ■ עד 18 שעות פעילות ■ כבל טעינה מגנטי (חיבור USB-C)
41 מ"מ	
45 מ"מ	
45 מ"מ	

1. המדידות של יישומון "חמצן בדם" אינן נועדו לשימוש רפואי, ובכלל זה גם איבחון-עצמי או התייעצות עם רופא, ומתוכננות אך ורק למטרות של כושר כללי ואיכות חיים.
2. יישומון "אק"ג" והתראה על דופק לא-סדיר דורשים את הגרסאות האחרונות ביותר של מערכות ההפעלה iOS ו-watchOS ותכונות אלה אינן נועדו לשימוש ע"י אנשים מתחת לגיל 22. יישומון "אק"ג" נמצא ב-Appl Watch סדרה 4 ומעלה (לא כולל Apple Watch SE). התראה על דופק לא-סדיר אינה מיועדת לאנשים שכבר אובחנו כסובלים מהפרעת הקצב Afib (פרפור פרוזדורים).
3. Apple Watch Series 7 (GPS + סלולר) יכול להשתמש בחיבור סלולרי לשם שליחת קריאת מצוקה. כדי להשתמש בתכונת קריאת מצוקה ב-Appl Watch ללא חיבור סלולרי, ה-iPhone צריך להיות בקרבתו. אם ה-iPhone אינו בקרבת השעון, ה-Appl Watch צריך להיות מחובר לרשת Wi-Fi ידועה ותכונת Wi-Fi Calling חייבת להיות מוגדרת מראש.
4. תכונת שיחת החירום הבינלאומית מצריכה דגם Apple Watch Series 7 עם יכולת סלולרית. לצפייה ברשימה של המדינות ואזורים בהן תכונה זו נתמכת בקרו בכתובת: www.apple.com/watchos/feature-availability